

**Skyddsolja 3-36, Innehåll: 500ml****Beställningsdata**

Ordernummer	083025 500
GTIN	5412386006319
Artikelklass	08E

**Beskrivning****Utförande:**

**Rengörings- och skyddsolja för metallytor.** Avlägsnar smutsbeläggningar, **tränger undan fukt** och bildar en tunn skyddsfilm. Ger enhetligt glänsande ytor. Silikon-, harts- och syrafri. Livsmedelsgodkännande NSF® H2.

**OBS!:**

**Burkens innehåll 500 ml (+ 25 %).**

Levereras inte i alla länder. Expressleverans inte möjlig. Produkter med låg drivgasandel och därmed mycket hög materialhalt på ca **95 %**. På så sätt erhålls högsta möjliga effekt.

**Teknisk beskrivning**

Innehåll	0,5 l
Vattenlöslighet	emulgerbar
Spruthuvud	Standard
Färg	blågrön
Farlighetsmärkning	GHS02: Flamma

## Datablad

Flampunkt	78 °C
Kokpunkt	190 - 250 °C
Dynamisk viskositet	3,9 mPas
lagringstemperatur	15 - 50 °C
Utförande	Sprayburk
Produktslag	Systemrengöringsmedel / Rengöringsolja