

Garant**Skärhållare Heavy-Duty-Plus axiell, Vänster, Ø-Område Instick D1 / D2:
234/350mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274082 234/350
GTIN	4062406378660
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048.

Användningsdata:

I kombination med verktygshållare nr 274006.

Observera:

Utan montageskruvar (ingår i leveransen av verktygshållaren). Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

OBS!:

D_1 = minimidiameter för det första insticket / D_2 = maximidiameter för det första. Instick.

$D_2 = 999$ i storleksbeteckningen motsvarar teoretiskt oändligt.

Teknisk beskrivning

minimal första insticksdiameter D_1	234 mm
maximalt sågdjup t_{max}	120 mm
maximal första insticksdiameter D_2	350 mm
Användning	Vänster
Systemnyckel	ja
Spårbredd w	8 mm
Produktslag	Skärhållare

