

**Trekanthylsnyckel, För skruvar: M5****Beställningsdata**

Ordernummer	623503 M5
GTIN	4062406380526
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Av precisionsstålrör, förzinkat, med vridstift.

Användningsdata:

För trekantsskruvar enligt DIN 22424 och för trekantmuttrar enligt DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

skaftlängd: 100 mm

huvudhöjd innermått F: 8,3 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Teknisk beskrivning

skaftlängd	100 mm
För skruvar	M5
Skaft-Ø	10 mm
huvudhöjd innermått F	8,3 mm
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hylsnycklar
Material	Stålrör
Yta	förzinkad
Produktslag	hylsnyckel