



Trekanthylsnyckel, För skruvar: M12



Beställningsdata

Ordernummer	623503 M12
GTIN	4062406380564
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Av precisionsstålrör, förzinkat, med vridstift.

Användningsdata:

För trekantsskruvar enligt DIN 22424 och för trekantmuttrar enligt DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

skaftlängd: 160 mm

huvudhöjd innermått F: 16,55 mm

Skaft-Ø: 19 mm

Teknisk beskrivning

För skruvar	M13
skaftlängd	160 mm
huvudhöjd innermått F	16,55 mm
Skaft-Ø	19 mm
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hylsnycklar
Material	Stålrör
Yta	förzinkad
Produktslag	hylsnyckel