



Precisionscylinderlås med låscynder, samma låsegenskaper, Höljes-Ø: 45mm



Beställningsdata

Ordernummer	085812 45
GTIN	2050000971945
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Precisionscylinderlås med förnicklat mässingshus och härdad, förkromad stålbygel med dubbel regling. Med inbyggd låscynder nr 950050 (gäller inte nr 085816) för individuell anpassning/integrering i ditt befintliga låssystem från DOM. Möjlighet till individuell bestyckning med låscylindersats nr 950050 enligt dina egna krav.

OBS!:

Låscylindrar för individuell bestyckning, se nr 950050 och nr 950072, **grupp 95 i katalogen Arbetsplatsinredningar band 3.**

Teknisk beskrivning

Bygel dubbelt låst	ja
Material bygel	Stål
husets material	Förnicklad mässing
Antal nycklar	2
Leverans utan låscynder	nej
Höljes-Ø	45 mm

Låsnummerring	HO 001 - 200
passar till låscylindrar	ja
Typ av låsning	Cylinderlås
Härdad bygel	ja
låssystemanpassad	ja
bygel-Ø	6 mm
Lås	samma låsegenskaper
Antal lås	1
Produktslag	Hänglås