

Garant**Gängsnitt sexkant, M: M12****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 140920 M12 |
| GTIN | 4045197083906 |
| Artikelklass | 11K |

Beskrivning**Utförande:**

Yttersexkant för normerade nyckelmått. **Utan** spiralspets. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

OBS!:

För efterskärning av skadade gängor eller för bearbetning på svåråtkomliga ställen.

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,75 mm

nyckelvidd: 36 mm

höjd: 14 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|---------|
| höjd | 14 mm |
| nyckelvidd | 36 mm |
| stigning | 1,75 mm |
| gänga | M12 |
| Gängtyp | M |
| Flankvinkel | 60 grad |

| | |
|---------------|-----------|
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | DIN 382 |
| Toleransklass | DIN 13 6g |
| Produktslag | Gängsnitt |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| INOX < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |
| Olja | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |