

Garant**Gängsnitt, BSP: W5/32**

Beställningsdata

Ordernummer	141550 W5/32
GTIN	4045197084453
Artikelklass	11K

Beskrivning

Utförande:

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Användningsdata:

För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Teknisk beskrivning

höjd	7 mm
Gäng-Ø	3,97 mm
Varvper tum	32
Utvändig Ø	20 mm
gänga	W5/32
Skärriktning	Höger
Toleransklass	medel

Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		