

Garant**Gängsnitt, G: G3/8**

Beställningsdata

Ordernummer	142060 G3/8
GTIN	4045197084668
Artikelklass	11K

Beskrivning

Utförande:

Sexkants-gängsnitt **utan** spiralspets, för efterskärning.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgångor DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Varvper tum: 19

Gäng-Ø: 16,66 mm

nyckelvidd: 41 mm

höjd: 14 mm

Teknisk beskrivning

höjd	14 mm
nyckelvidd	41 mm
Gäng-Ø	16,66 mm
Varvper tum	19
gänga	G3/8

Toleransklass	A
Skärriktning	Höger
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 382
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		