

Garant**Gängsnitt, G: G3/8**

Beställningsdata

Ordernummer	142050 G3/8
GTIN	4045197084606
Artikelklass	11K

Beskrivning

Utförande:

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgångor DIN ISO 228/1.

Teknisk beskrivning

Varvper tum	19
Gäng-Ø	16,66 mm
höjd	14 mm
Utvändig Ø	45 mm
gänga	G3/8
Skärriktning	Höger
Toleransklass	A

Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 24231
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		