

Garant**Gängsnitt, G: G1.1/2****Beställningsdata**

Ordernummer	142060 G1.1/2
GTIN	4045197084712
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Sexkants-gängsnitt **utan** spiralspets, för efterskäring.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgångor DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 47,8 mm

nyckelvidd: 85 mm

höjd: 22 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	47,8 mm
höjd	22 mm
nyckelvidd	85 mm
Varvper tum	11
gänga	G1.1/2

Toleransklass	A
Skärriktning	Höger
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 382
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		