

Garant**Gängsnitt, G: G3/4****Beställningsdata**

Ordernummer	142050 G3/4
GTIN	4045197084620
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgångor DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Varvper tum: 14

Gäng-Ø: 26,44 mm

Utvändig Ø: 55 mm

höjd: 16 mm

Teknisk beskrivning

Varvper tum	14
höjd	16 mm
Gäng-Ø	26,44 mm
Utvändig Ø	55 mm

gänga	G3/4
Skärriktning	Höger
Toleransklass	A
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 24231
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		