

**Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A-Z, &, typhöjd: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085455 4
GTIN	4045197344335
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda. Hög kvalitet, brunerad yta.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

total längd: 70 mm

skaftjocklek: 9,5

Teknisk beskrivning

skaftjocklek	9,5
total längd	70 mm
typhöjd	4 mm
Produktslag	Handslagstämpel

Tillbehör

Slagstämplar hållare Typ GRIP

085475 GRIP