

**Garant****HM-gängtappsarborr, cylindriskt skaft med sexkant, TiAlN, För gängtapp: M3****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 149830 M3     |
| GTIN         | 4045197326904 |
| Artikelklass | 11L           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Stabilt cylindriskt skaft** med **sexkant** för inspänning i borrhuck och självcentrerande skär.

**Användningsdata:**

För **arborning** av **avbrutna gängtappar**. **Stabil fastspänning** krävs, hålet ska hållas torrt och fritt från skärolja.

**OBS!:**

$v_c$  för material < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Använd skyddsglasögon.

Norm: Verkstadsnorm

Spännspårlängd  $L_c$ : 10 mm

totallängd L: 38 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 3 mm

**Teknisk beskrivning**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Skafttolerans        | h6            |
| För gängtapp         | M3            |
| Skaftdiameter $D_s$  | 3 mm          |
| totallängd L         | 38 mm         |
| Spännspårlängd $L_c$ | 10 mm         |
| Beläggning           | TiAlN         |
| Skärmaterial         | VHM           |
| Norm                 | Verkstadsnorm |

Färgring

röd

Produktlag

Gångarborr