

Garant**Koniska precisionsförsänkare 90°, obelagd, Utvändig Ø: 4,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150150 4,3
GTIN	4045197085412
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare har 3 skäreppor, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN335-C.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h9
minsta försänkar-Ø för hål från	1,3 mm
Utvändig Ø	4,3 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M2
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,07 mm/v
Skaftdiameter D _s	4 mm
totallängd L	40 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 335 C

Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		