

Garant**Maskin-gängtapp, ånganlöpt, MF: 3X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	136260 3X0,35
GTIN	4045197079107
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Ytan ånganlöpt, minskad löseggsbildning.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	3 mm
Antal spånspar	3
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	2,65 mm
Gängstigning	0,35 mm
Skaftdiameter D _s	2,2 mm
totallängd L	56 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 374
Gängdjup	9 mm
Gängtyp	MF
gänga	M3×0,35
Beläggning	ånganlöpt
Flankvinkel	60 grad

Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	9 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		