

HOLEX**Konisk försänkare 90°, obelagd, Utväändig Ø: 16,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150175 16,5
GTIN	4045197085801
Artikelklass	12M

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk försänkare i prisvärt utförande.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Teknisk beskrivning

minsta försänkar-Ø för hål från	3,2 mm
Utvändig Ø	16,5 mm
för sänkskruvar DIN 7991	M8
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,14 mm/v
Skafttolerans	h9
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	60 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		