

**Konisk försänkare 90°, obelagd, Utvändig Ø: 11,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150175 11,5
GTIN	4045197085771
Artikelklass	12M

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk försänkare i prisvärt utförande.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Teknisk beskrivning

minsta försänkar-Ø för hål från	2,8 mm
Skafttolerans	h9
Utvändig Ø	11,5 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M6
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,12 mm/v
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	56 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		