

HOLEX**Konisk försänkare 90°, TiN, Utvändig Ø: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150180 6
GTIN	4045197085870
Artikelklass	12M

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.

Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Prisvärt utförande, bättre prestanda genom beläggning.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	6 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
minsta försänkar-Ø för hål från	1,5 mm
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,09 mm/v
Skafttolerans	h9
Skaftdiameter D _s	5 mm
total längd L	45 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	TiN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	grön
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	38 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	34 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	9 m/min	M
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		