

## Platt magnet med invändig gänga, Ferrit, Ø: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085915 20
GTIN	2050000965265
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
- Förzinkad yta.
- Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom skruvning.

#### OBS!:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

### Teknisk beskrivning

Material yta	förzinkade
Ø	20 mm
maximal temperaturbeständighet	120 °C
Gänga	M3 mm
höjd	6 mm
nominell vidhäftningskraft	30 N
höjd med gänga	13 mm
Gänghylsa	ja
vikt	11 g

Material magnetkärna

Ferrit

Produktslag

Platt gripmagnet

---

**Tillbehör**Inskruvningskroksats med utvändig gänga10 delar Gänga  
M3

085921 M3