



Tryckluftsdreven nålhammare, Typ: P2541



Beställningsdata

Ordernummer	079720 P2541
GTIN	7322590037017
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Lätt **nålhammare** för borttagning av svetsslag, rost och färg. **Nålbyte utan verktyg. Starkt vibrationsdämpande** egenskaper för optimal säkerhet vid alla tillämpningar.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftswerktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

Längd	370 mm
bullernivå	85 dB(A)
slagfrekvens	40 Hz
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximala vibrationer enligt EN	3,1 m/s ²
vikt	2,35 kg
tillverkarens beteckning	P2541
maximal luftförbrukning	480 l/min
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP

Produktslag

Nålrostborttagare

Tillbehör

Nålsats Mått 180 mm

079729 180