

HW Pickardt

Stämpelhjul 0 – 9, typhöjd: 5mm**Beställningsdata**

Ordernummer	085465 5
GTIN	4250191110224
Artikelklass	08W

Beskrivning**Utförande:**

Högsta kvalitet tack vare CNC-gravyr och seghärdad skalle. Lättanvända tack vare synlig gravyr och eroderade slagfält. Hjulbredd = typhöjd + 3 mm.

Användningsdata:

Praktisk lösning för varierande signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

OBS!:

Bokstavsstämpelhjul (3 hjul) eller med specialtecken levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

typhöjd	5 mm
kärnhålets Ø	10 mm
stämpelhjulets utvändiga Ø	78 mm
maximal materialstyrka för präglingsytan	1200 N/mm ²
Produktslag	Stämpelhjul

