

Garant**Sågblad (maskinsåg), HSS, Längd L / tänder per tum: 400/8****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 171000 400/8 |
| GTIN | 4045197094872 |
| Artikelklass | 11R |

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – sågblad av molybdenlegerat snabbstål **HSS (DMo5)**. Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket **hög skärförmåga** (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

Tandning: normal

Bredd: 32 mm

Tjocklek: 1,6 mm

Fastspännings-hål-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|---------------|
| Tjocklek | 1,6 mm |
| Tänder per tum | 8 |
| Fastspännings-hål-Ø | 8,5 mm |
| Bredd | 32 mm |
| längd L | 400 mm |
| Tandning | normal |
| Skärmaterial | HSS |
| Produktslag | Maskinsågblad |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|--|------------|----------------|---------|
|--|------------|----------------|---------|

| | |
|------------------------------|----------------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig |
| Stål < 900 N/mm ² | mindre lämplig |
| vått maximal | lämplig |