

**TRICOFLEX****Vävslang blå, mjuk PVC, Längd 50 m, Invändig slang-Ø: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080036 9
GTIN	3506111047325
Artikelklass	08A

**Beskrivning****Utförande:**

Slang med polyesterfiberarmering. Temperaturområde -15 °C - 60 °C.

Super Nobelair Soft, **mycket flexibel tack vare Full-Soft-teknik** även vid låga temperaturer. För användning inom- och utomhus. Arbetstryck 15 bar.

**Teknisk beskrivning**

Material	Polyesterförstärkt, treskikts PVC-slang
Temperaturområde	-15 - 60 °C
Färg	blå
utvändig slang-Ø	15 mm
Invändig slang-Ø	9 mm
Slanglängd	50 m
Maximalt arbetstryck	15 bar
Produktnamnsattribut	Längd 50 m
Produktslag	Slang

