

Garant**Sågblad (maskinsåg), HSS, Längd L / tänder per tum: 400/10****Beställningsdata**

Ordernummer	171000 400/10
GTIN	4045197094889
Artikelklass	11R

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – sågblad av molybdenlegerat snabbstål **HSS (DMo5)**. Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket **hög skärförmåga** (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

Teknisk beskrivning

Bredd	32 mm
Tjocklek	1,6 mm
Fastspännings-hål-Ø	8,5 mm
Tänder per tum	10
längd L	400 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Maskinsågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		

Stål < 500 N/mm ²	lämplig
Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
vått maximal	lämplig