

**Garant****Sågblad (maskinsåg), HSS, Längd L / tänder per tum: 500/6****Beställningsdata**

Ordernummer	171000 500/6
GTIN	4045197439062
Artikelklass	11R

**Beskrivning****Utförande:**

**GARANT** – sågblad av molybdenlegerat snabbstål **HSS (DMo5)**. Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket **hög skärförmåga** (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

Tandning: normal

Bredd: 38 mm

Tjocklek: 2 mm

Fastspännings-hål-Ø: 10,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Tänder per tum	6
Bredd	38 mm
Tjocklek	2 mm
Fastspännings-hål-Ø	10,5 mm
längd L	500 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Maskinsågblad

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
--	-------------------	----------------------	----------------

Alu (kortspånig)	mindre lämplig
Alu > 10% Si	mindre lämplig
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
vått maximal	lämplig