



Sågblad (maskinsåg), Bimetall, Längd L / tänder per tum: 350/14



Beställningsdata

Ordernummer	171100 350/14
GTIN	7311518113766
Artikelklass	16D

Beskrivning

Utförande:

BAHCO Bimetall – en HSS-tandlist är sammansvetsad med en elastiskt bladstomme av specialstål genom elektronstrålsvetsning i högvakuum. Det gör sågbladen extremt hårda vid tandspetsarna och de får samtidigt en **enorm elasticitet** och **mycket hög brotthållfasthet också vid stor matningshastighet**.

Tandning: normal

Bredd: 25 mm

Tjocklek: 1,25 mm

Fastspännings-hål-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivning

Fastspännings-hål-Ø	8,5 mm
Tänder per tum	14
längd L	350 mm
Bredd	25 mm
Tjocklek	1,25 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	Bimetall
Produktslag	Maskinsågblad

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		