

Garant**Sågblad (maskinsåg), HSS, Längd L / tänder per tum: 600/8****Beställningsdata**

Ordernummer	171000 600/8
GTIN	4045197095060
Artikelklass	11R

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – sågblad av molybdenlegerat snabbstål **HSS (DMo5)**. Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket **hög skärförmåga** (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

Tandning: normal

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 2,5 mm

Fastspännings-hål-Ø: 12,5 mm

Teknisk beskrivning

längd L	600 mm
Tjocklek	2,5 mm
Fastspännings-hål-Ø	12,5 mm
Bredd	50 mm
Tänder per tum	8
Tandning	normal
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Maskinsågblad

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu (kortspånig)	mindre lämplig
Alu > 10% Si	mindre lämplig
Stål < 500 N/mm ²	lämplig
Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
vått maximal	lämplig