

## Platt magnet utan gänga, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	085920 20
GTIN	2050000965203
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo<sub>5</sub>).
- Skärmd platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

#### Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

### Teknisk beskrivning

nominell vidhäftningskraft	90 N
höjd	6 mm
Ø	20 mm
Material yta	förzinkade
vikt	15 g
maximal temperaturbeständighet	200 °C
Material magnetkärna	SmCo <sub>5</sub>
Produktslag	Platt gripmagnet

