

Platt magnet utan gänga, Ferrit, Ø: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	085910 10
GTIN	2050000965043
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Skärmad platt magnet med magnetkärna av **hårdferrit**.

- **Förzinkad yta.**
- **Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.**

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genompressning/ limning och fixering/upphängning.

Teknisk beskrivning

maximal temperaturbeständighet	120 °C
höjd	4,5 mm
nominell vidhäftningskraft	4 N
Material yta	förzinkade
Ø	10 mm
vikt	2 g
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet

