



Sågblad (maskinsåg) för Kasto, Bimetall, Längd L / tänder per tum: 650/6



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 171250 650/6 |
| GTIN | 7311518323349 |
| Artikelklass | 16D |

Beskrivning

Utförande:

BAHCO Bimetall – en HSS-tandlist är sammansvetsad med en elastiskt bladstomme av specialstål genom elektronstrålsvetsning i högvakuum. Det gör sågbladen extremt hårda vid tandspetsarna och de får samtidigt en **enorm elasticitet** och **mycket hög brotthållfasthet också vid stor matningshastighet**.

OBS!:

Speciellt för Kasto-maskiner (fastspänningshål-Ø excentriskt förskjutna från 38 mm bladbredd).

Viktigt: Användarinstruktionerna som följer med sågbladen måste noggrant följas.

Tandning: normal

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 2,5 mm

Fastspännings-hål-Ø: 10,5 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|---------------|
| Fastspännings-hål-Ø | 10,5 mm |
| Tjocklek | 2,5 mm |
| längd L | 650 mm |
| Tänder per tum | 6 |
| Bredd | 50 mm |
| Tandning | normal |
| Skärmaterial | Bimetall |
| Produktslag | Maskinsågblad |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| INOX < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |