

bimos

Arbetsnurrstol Neon, tyg, med hjul, låg, Färg: GREY**Beställningsdata**

Ordernummer	965444 GREY
GTIN	4016849529875
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödet höjd. Med flexband runt om i olika färger.

Sits och ryggstöd med mjuk tygdyna. Bekväm, slitstark och andningsaktiv.

Norm:**DIN 68877****Specialtillbehör:**

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Teknisk beskrivning

Fotkors utförande	Rullsats
Permanentkontakt återställning	nej
Svankstöd	ja
färg sitsmaterial	svart

ryggstöd höjd	570 mm
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Norm	DIN 68877
Armstödsparat kan anpassas	ja
Serie	Neon
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
sitsbredd	470 mm
Inställningsområde för sittdjup	420 - 480 mm
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Material sitsyta	Tyg
Synkronmekanism	ja
Färg band	grå
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	450 mm
Produktslag	Arbetsstol