

bimos

Arbetsnurrstol Neon, Supertec, med hjul, låg, Färg: ORANGE**Beställningsdata**

Ordernummer	965450 ORANGE
GTIN	4016849500522
Artikelklass	96J

Beskrivning**Utförande:**

Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödet höjd. Med flexband runt om i olika färger.

Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikroplätningen kombinerar den fördelarna med tyg och PU-skum.

Norm:**DIN 68877****Specialtillbehör:**

Multifunktionsarmstöd, par, nr 965455.

Teknisk beskrivning

Permanentkontakt återställning	nej
Höjdställning utförande	Gasfjäder
ryggstöd höjd	570 mm

färg sitsmaterial	svart
Material sitsyta	Supertec
sitsbredd	470 mm
Serie	Neon
Norm	DIN 68877
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Inställningsområde för sittdjup	420 - 480 mm
Fotkors utförande	Rullsats
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Synkronmekanism	ja
Armstödsparat kan anpassas	ja
Svankstöd	ja
Färg band	orange
Utförande	med hjul
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	450 mm
Produktslag	Arbetsstol