


**Eco-sticksvarvhållare, Vänster, Skaftmått: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278016 25
GTIN	4062406381721
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3 mm
Spårbredd w	4 mm
Skaftmått	25 mm
Stickdjup t_{max}	21 mm
totallängd L	129 mm
Funktionsbredd L_4	25 mm
Skruvar	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Huvudängd L_1	39 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

