


**Eco-sticksvarvhållare, Vänster, Skaftmått: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278018 25
GTIN	4062406381783
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	30 mm
Skaftmått	25 mm
totallängd L	120 mm
Skruvar	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Spårbredd w	3 mm
Spårbredd w	4 mm
Stickdjup t _{max}	12 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Skärhållare

