

**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	278024 25
GTIN	4062406381677
Artikelklass	22B

Beskrivning**Utförande:**

Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	25 mm
t_{max} invändig bearbetning	5 mm
totallängd L	200 mm
Skruvar	279816 6 (SW5; 5 Nm)
Mittförskjutning L_3	12 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	50 mm
Spårbredd w	3; 4 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
användningsområde	#radiellt instick, invändigt
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

