

Garant**Sågblad (maskinsåg) för Kasto, HSS, Längd L / tänder per tum: 550/8****Beställningsdata**

Ordernummer	171150 550/8
GTIN	4045197095275
Artikelklass	11R

Beskrivning**Utförande:**

GARANT – sågblad av molybdenlegerat snabbstål **HSS (DMo5)**. Genom hög hårdhet och extrem seghet uppnås mycket **hög skärförmåga** (korta skärtider och lång livslängd). Den precisa skränkningen garanterar raka snitt.

OBS!:

Speciellt för Kasto-maskiner (fastspänningshålen excentriskt förskjutna från 38 mm bladbredd).

Viktigt: Användarinstruktionerna som följer med sågbladen måste noggrant följas.

Tandning: normal

Bredd: 45 mm

Tjocklek: 2,25 mm

Fastspännings-hål-Ø: 10,5 mm

Teknisk beskrivning

Fastspännings-hål-Ø	10,5 mm
Bredd	45 mm
Tänder per tum	8
längd L	550 mm
Tjocklek	2,25 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	HSS
Produktslag	Maskinsågblad

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		