

**Garant****Andningsskyddsmasker, sats hopvikbar, Storlek S, filter: P2V****Beställningsdata**

Ordernummer	097001 P2V
GTIN	4062406381905
Artikelklass	01R

**Beskrivning****Utförande:**

**High Performance-andningsskyddsmaskerna** imponerar med sina många högklassiga komponenter. De hopvikbara och utrymmessparande maskerna ger genom det **tredelade utförandet** och det **flexibla materialet** god sikt och utomordentlig anpassning till alla ansiktsformer. Denna optimala passform stöds dessutom av valet av passande maskstorlek (**storlek S och storlek M/L**).

Det invändiga tyget utmärker sig bland annat genom sin mycket **goda hudkompatibilitet**. Därutöver avvisar materialet tillförlitligt fukt och svett. Dessa egenskaper talar för en extra behaglig bärräknsla och bekväm passform. Med en konstant hög filterkapacitet underlättas andningen märkbart genom det högklassiga **filtermediet**.

Den **böjliga näsbygeln** och det mjuka nässtödet inuti masken garanterar en säker passform utan tryck och svarar dessutom för god tätning. På så sätt ger masken tillförlitligt skydd mot fasta och vätskeformiga aerosoler. Den **flexibla och genomgående textilhjälsremmen** ger en bekväm och säker passform och möjliggör en extra komfortabel av- och påtagning av andningsskyddsmasken.

**Viktekniken** och den **hygieniska styckförpackningen** gör att det också är mycket lätt att ta med sig masken eller att förvara den. **Made in Europe**. Med **utandningsventil**. **Komfort-utandningsventilen** låter värmen och fukten i andningsluften avgå snabbt och enkelt. Det ökar maskens komfort och användningstid i samma mån och bidrar dessutom till mindre imbildning på glasögonen.

## Teknisk beskrivning

Satsinnehåll	10
Maskegenskap	flexibel näsbygel
Klass	FFP2 NR D
Skyddsklass	FFP2
Innehåll	10
Produktslag	Partikelfiltermask FFP2
Storlek	Storlek S