

Garant**eco-avstickningsblad För radiellt instick, Vänster, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	274110 4
GTIN	4062406382797
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275021 – 275048.

Användningsdata:

I samband med verktygshållare nr 274002 eller alternativt med adapter nr 274001 och lämplig grundhållare försticksvärd.

Observera:

Exkl. montageskruvar (ingår i leveransen av hållaren). Montagenyckeln nr 279940 måste beställas separat.

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	4 mm
maximalt stickdjup t_{max}	22 mm
totallängd L	74 mm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

