

Garant**Sats planförsänkare 6 delar i kassett, Typ: DM****Beställningsdata**

Ordernummer	156420 DM
GTIN	4045197087980
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Sammansättning av de vanligaste försänkarna **för skruvar M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**.
Planförsänkare 156020 **DM** = genomgående hål kvalitetsgrad **medel**

Innehåll:

Försänkar-(\emptyset × tapp- \emptyset): 1 av varje strl 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

Teknisk beskrivning

Typ	DM
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel	180 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 373

Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Produktslag	Planförsänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 18X11 mm	156020 18X11
Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 15X9 mm	156020 15X9
Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 11X6,6 mm	156020 11X6,6