



## Sågblad (maskinsåg), Ko-Bi3, Längd L / tänder per tum: 300/10



### Beställningsdata

Ordernummer	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Artikelklass	16E

### Beskrivning

#### Utförande:

**KOMET Bimetall** – tandspetsar av HSS-M3 och bladrygg av fjäderstål. För hög skärkapacitet och snabb matning. Brottsäker för högsta säkerhet på arbetsplatsen.

#### OBS!:

**KOMET** HSS-sågblad: Andra utföranden, t.ex. VP 7 (7° spånvinkel, variabel tandning) och P 13 (13° spånvinkel – speciellt för rostfritt stål) på begäran med kort leveranstid.

### Teknisk beskrivning

Tänder per tum	10
Tjocklek	1,25 mm
längd L	300 mm
Bredd	25 mm
Fastspännings-hål-Ø	8,5 mm
Tandning	normal
Skärmaterial	Ko-Bi3
Produktslag	Maskinsågblad

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		

Alu > 10% Si	mindre lämplig
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Uni	lämplig
vått maximal	lämplig