

Platt magnet utan gänga, SmCo₅, Ø: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	085920 25
GTIN	2050000965210
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

- Temperaturbeständig upp till 200 °C.
- Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo₅).
- Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Teknisk beskrivning

Material yta	förzinkade
Ø	25 mm
nominell vidhäftningskraft	150 N
höjd	7 mm
maximal temperaturbeständighet	200 °C
vikt	22 g
Material magnetkärna	SmCo ₅
Produktslag	Platt gripmagnet

