

Platt magnet utan gänga, Ferrit, Ø: 13mm



Beställningsdata

Ordernummer	085910 13
GTIN	2050000964763
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Skärmad platt magnet med magnetkärna av **hårdferrit**.

- **Förzinkad yta.**
- **Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.**

Användningsdata:

För inspanning, montering, fastsättning genompressning/ limning och fixering/upphängning.

Teknisk beskrivning

Material yta	förzinkade
nominell vidhäftningskraft	10 N
höjd	4,5 mm
Ø	13 mm
maximal temperaturbeständighet	120 °C
vikt	3 g
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Platt gripmagnet

