

Garant**RPKW 10T3MOT, HB7605, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212038 HART
GTIN	4062406390334
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D / a_p = 1$ mm.

För att alla sex skären ska kunna användas får $a_p = 2,5$ mm inte överskridas.

Matning f_z per tand: 0,25 mm

ISO-kod vändskär: RPKW 10T3MOT

Typ: HÅRD

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	RPKW 10T3MOT
Typ	HÅRD
Sort	HB7605
Matning f_z per tand	0,25 mm

Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 50 HRC	lämplig	110 m/min	H
Stål < 55 HRC	lämplig	90 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	65 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	50 m/min	H
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		