



Sågblad (maskinsåg), Ko-Bi3, Längd L / tänder per tum: 450/8



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 171550 450/8 |
| GTIN | 4045197346971 |
| Artikelklass | 16E |

Beskrivning

Utförande:

KOMET Bimetall – tandspetsar av HSS-M3 och bladrygg av fjäderstål. För hög skärkapacitet och snabb matning. Brottsäker för högsta säkerhet på arbetsplatsen.

OBS!:

KOMET HSS-sågblad: Andra utföranden, t.ex. VP 7 (7° spånvinkel, variabel tandning) och P 13 (13° spånvinkel – speciellt för rostfritt stål) på begäran med kort leveranstid.

Tandning: normal

Bredd: 38 mm

Tjocklek: 2 mm

Fastspännings-hål-Ø: 10,5 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|---------------|
| Fastspännings-hål-Ø | 10,5 mm |
| Tjocklek | 2 mm |
| Tänder per tum | 8 |
| längd L | 450 mm |
| Bredd | 38 mm |
| Tandning | normal |
| Skärmaterial | Ko-Bi3 |
| Produktslag | Maskinsågblad |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| INOX < 900 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |