




Backursvarvningsset RotoRi, Typ: S



Beställningsdata

Ordernummer	315910 S
GTIN	2050002053113
Artikelklass	30N

Beskrivning

Utförande:

Genom ursvarvningsringarnas speciella patenterade utförande med **kurvsegment** blir en steglös inställning av backarna möjlig så att erforderlig diameter kan åstadkommas. De patenterade och flexibla RotoFix-spännbultar som ingår i setet gör det möjligt att helt utjämna de stora toleranserna hos skruvförsänkningarna i spännbackar från många olika tillverkare med hjälp av ett 2 mm justeringsområde. Ingen efterbearbetning av skruvförsänkningarna behövs.

Fördel:

- **Invändig och utvändig fastspänning med en och samma ring.**
- **Steglöst spännområde.**
- **1/10 mm-noggrann inställning av svarv diametern.**
- **Låg ställ kostnad genom RotoFix-spänn bultarna.**
- **Stor kostnadsbesparing för spännbackar.**
- **Optimal tillgänglighet till svarvverktyget.**
- **Snabb och flexibel hantering.**

Användningsdata:

Med ringarna av höghållfast specialstål blir det möjligt att svarva ur mjuka spännbackar exakt under späntryck eller slipa ur hårda spännbackar. Kan användas vid invändig eller utvändig bearbetning av backarna.

leveransinnehåll:

Plåtstativ, RotoFix premiumbultar och RotoFix-ringar. 20 ringar och vardera 3 bultar M8 / M10.

OBS!:

På förfrågan kan också 4- och 6-backchuckar levereras.

Teknisk beskrivning

invändig spänn-Ø	25 - 121 mm
utvändig spänn-Ø	39 - 153 mm
passar till försänkt hål svarvback	M10
passar till försänkt hål svarvback	M8
passar till svarvchuckdiameter	80 - 200 mm
Produktslag	Backutvridningsring