

Garant**Universalborr av hårdmetall, Borr-Ø: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	787070 4
GTIN	4062406390853
Artikelklass	71C

Beskrivning**Utförande:**

Universalborr med **särskilt skarp hårdmetallplatta** för exakta borrhål i olika material. Spiralspår med stor volym för **snabb bormjöls- och spåntransport**. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borrar i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:

- **Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.**
- **Kakel, keramik, marmor, glas.**
- **Metall och materialkombinationer i ett arbetsmoment som t.ex. vid fönstermontering eller armering i betong.**

OBS!:

- **Varning: Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!**
- **Snabbare borrar och fler borrhål per batteriladdning än med slagbollar.**

Teknisk beskrivning

Borr-Ø	4 mm
totallängd	75 mm
spirallängd	40 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	inte slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Universalborr

