

**Garant****Universalborr av hårdmetall, Borr-Ø: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	787070 10
GTIN	4062406390891
Artikelklass	71C

**Beskrivning****Utförande:**

Universalborr med **särskilt skarp hårdmetallplatta** för exakta borrhål i olika material. Spiralspår med stor volym för **snabb bormjöls- och spåntransport**. Fäste av seghärdat specialstål.

**Användningsdata:**

För borring i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:

- **Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.**
- **Kakel, keramik, marmor, glas.**
- **Metall och materialkombinationer i ett arbetsmoment som t.ex. vid fönstermontering eller armering i betong.**

**OBS!:**

- **Varning: Får endast användas vid rotationsborring (utan slag)!**
- **Snabbare borring och fler borrhål per batteriladdning än med slagborrar.**

**Teknisk beskrivning**

spirallängd	80 mm
totallängd	120 mm
Borr-Ø	10 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	inte slagborring
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Universalborr

