



Hållare till planförsänkare i kombiutförande, Storlek/skaftdim.: 1/20



Beställningsdata

Ordernummer	156720 1/20
GTIN	4033591011496
Artikelklass	16C

Beskrivning

Utförande:

Med endast 4 hållarstorlekar täcks ett område från 5 mm till 66 mm (upp till 85 mm kan levereras på begäran). Försänkare och styrtappar kan **kombineras valfritt** inom **en** storlek, styrtappen kan bytas ut utan att försänkaren lossas.

Härdad och slipad. Försänkare och tapp låses fast med en skruv vardera. Försänkaren hindras dessutom från att vrida sig med hjälp av ett medbringarstift. Cylindriskt skaft med medbringarplan enligt DIN 1835 B, samt invändig kylning.

Användningsdata:

För DIN-försänkningar, samt med passande kombination av tapp och försänkare för försänkta hål eller icke-standardiserade försänkningar. **För genomgående försänkta hål** kan styrborr i två längder levereras på begäran, så att dessa hål kan tillverkas utan förborring.

OBS!:

Tappförsänkare med **TiN-beläggning** kan fås på förfrågan. Speciellt för bearbetning för bearbetning av grått gjutjärn, mätning och krom-nickelstål kan **utförande i hårdmetall** erbjudas på förfrågan.

försänkingsområde: 14 - 27,5 mm

Hål-Ø H7: 14 mm

Hållängd: 20 mm

Utvändig Ø: 24 mm

längd a: 55 mm

Teknisk beskrivning

Hållängd	20 mm
Hål-Ø H7	14 mm

längd a	55 mm
försänkingsområde	14 - 27,5 mm
Utvändig Ø	24 mm
Produktslag	fäste