



## Lettringsverktyg Höger, Skaftmått: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290094 10
GTIN	4030741660214
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.**
- **Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.**

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

HM-axel för ökad slittålighet.

### Teknisk beskrivning

för lettringssänknings- $\varnothing$ $d_3$	11 mm
skaft höjd	10 mm
skaftbredd	10 mm
för lettrings- $\varnothing$ $d_1$	15 mm
för lettringshål- $\varnothing$ $d_2$	6 mm
Tryckbricka	299927 1
för lettringsbredd $b$	6 mm

Flänsbult	299925 1
Arbetsområde	0 - 15 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RAA 2×AA
Produktslag	Lettringsverktyg

---

## Tillbehör

Tryckbricka Typ 1	299927 1
Tryckbricka Typ 2	299927 2
Flänsbult Typ 1	299925 1
Flänsbult Typ 2	299925 2