



## Lettringsfräsverktyg universal, Skaftmått: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290200 10
GTIN	4030741663703
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

HM-hylsa för ökad slistyrka.

Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

### Teknisk beskrivning

för lettrings- $\varnothing$ $d_1$	15 mm
för lettringsbredd b	4 mm
för lettringshål- $\varnothing$ $d_2$	8 mm
skaftbredd	10 mm
skaft höjd	10 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 5
Arbetsområde	3 - 50 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RAA 1×BL30°
för lettrad profil	RBL30° 1×AA
för lettrad profil	RBR30° 1×AA

för lettrad profil	RAA 1×BR30°
för lettrad profil	RBR45° 1×BL15°
för lettrad profil	RBL45° 1×BR15°
Produktslag	Lettringsverktyg

---

## Tillbehör

Reservdelssats (3 delar), HM-bussning, täckbricka, skruv Typ 5	299920 5
--	----------